



## Ecrou de serrage M14, Type: FIXTEC



### Données de commande

N° commande	073930 FIXTEC
GTIN	4002395371327
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

Ecrou à serrage rapide M14 pour un changement de disque rapide et sans outil. Hauteur: moins de 8 mm. Pour disques jusqu'à Ø 150 mm

### Description technique

Type	FIXTEC
Changement de disque sans outil	oui
Raccord fileté	M14
Type de produit	Ecrous de serrage