



## Mandrin de serrage, SA 40, Ø D1: 32mm



### Données de commande

N° commande	300775 32
GTIN	4045197546982
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

#### Livraison:

Avec écrou de serrage.

#### Accessoire(s):

Tirettes 308600 – 308806.

Pinces de serrage 309566 – 309570.

### Description technique

Ø ext. pinces de serrage D	66 mm
Clé à ergot adaptée 628400	68 / 75
Longueur de col cote A	105 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	32 mm
Force de serrage jusqu'à	900 Nm
Support	SA 40

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/300775-32>