

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 1,5°, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 32/16mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 272142 32/16 |
| GTIN | 4045197431103 |
| Classe d'article | 21W |

Description

Exécution:
Avec angle d'inclinaison fixe.
Avec arrosage interne.

Description technique

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Taille plaquette | 16 mm |
| Vis pour plaquette | 279810 5 |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 17 mm |
| Déport L_3 | 10,3 mm |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Ø queue D_5 | 20 mm |
| Angle d'inclinaison | 1,5 degré |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Type de produit | Barre d'alésage |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Vis de serrage Type 5 | 279810 5 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10 | 674248 TX10 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm | 659957 200 |