

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 0,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 25/11mm

**Données de commande**

N° commande	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Classe d'article	21W

Description

Exécution:
Avec angle d'inclinaison fixe.

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Déport L ₃	7,3 mm
Vis pour plaquette	279810 4
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Longueur totale L	100 mm
Arrosage interne	non
Ø queue D ₅	12 mm
Angle d'inclinaison	0,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 4	279810 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500