

Garant**porte-outil filetage int., droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 120/16mm**

Données de commande

N° commande	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Déport L ₃	13,4 mm
Vis pour plaquette	279810 2
Taille plaquette	16 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	24 mm
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Sous-plaquette 1,5°	272620 1,5
Vis pour sous-plaquette	279824 1
Ø queue D ₅	20 mm
Largeur de collet L ₄	20 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage	272500
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Vis de serrage Type 2	279810 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré	272620 1,5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500