

**Garant****Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette L: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	272002 20/16
GTIN	4045197430526
Classe d'article	21W

**Description**

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Description technique**

Sous-plaquette 1,5°	272610 1,5
Taille de queue	20 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Longueur totale L	128 mm
Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

**Accessoires**

Vis de serrage	272500
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Vis de serrage Type 2	279810 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10	674248 TX10
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 1,5 degré	272610 1,5
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500