

**Garant****porte-outil filetage int., droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 135/22mm**

## Données de commande

N° commande	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Classe d'article	21W

## Description

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

## Description technique

Vis pour plaquette	279810 3
Déport L <sub>3</sub>	17,2 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	32 mm
Taille plaquette	22 mm
Longueur totale L	200 mm
Arrosage interne	oui
Vis pour sous-plaquette	279824 2
Sous-plaquette 1,5°	272626 1,5
Ø queue D <sub>5</sub>	25 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	24,6 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	279824 2
Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison 1,5 degré	272626 1,5
Vis de serrage Type 3	279810 3
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500