

Garant**Jeu de plaquettes de 16 à profil partiel pour circlips, droite, HB7010, Type: ER/IR****Données de commande**

N° commande	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Classe d'article	21J

Description**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997 – 272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

Contenu:

Profil partiel, DIN 471 et DIN 472: Codes art. 271005 et 271015 réf. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Sous-plaquette: Codes art. 272604 et 272624 réf. S

Description technique

Sens de l'usinage	droite
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7010
Rainures suivant la norme	DIN 472
Rainures suivant la norme	DIN 471
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Plaquette à profil partiel pour DIN 471 ext. droite Largeur rainure m (H13) 1,6 mm

271005 1,6

Plaquette à profil partiel pour DIN 472 int., droite Largeur rainure m (H13) 1,1 mm

271015 1,1

Plaquette à profil partiel pour DIN 471 ext. droite Largeur rainure m (H13) 1,85 mm

271005 1,85

Sous-plaquette pour barres d'alésage Angle d'inclinaison S degré

272624 S

Plaquette à profil partiel pour DIN 472 int., droite Largeur rainure m (H13) 1,6 mm

271015 1,6

271005 1,1

Plaquette à profil partiel pour DIN 471ext. droite Largeur rainure m (H13) 1,1 mm

Plaquette à profil partiel pour DIN 472 int., droite Largeur rainure m (H13) 1,3 mm

271015 1,3

Plaquette à profil partiel pour DIN 472 int., droite Largeur rainure m (H13) 1,85 mm

271015 1,85

Plaquette à profil partiel pour DIN 471ext. droite Largeur rainure m (H13) 1,3 mm

271005 1,3

Sous-plaquette pour porte-outils Angle d'inclinaison S degré

272604 S