

**Garant****Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette L: 16/16mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 272001 16/16  |
| GTIN             | 4045197429674 |
| Classe d'article | 21W           |

**Description**

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Description technique**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Vis de serrage pour sous-plaquette        | 279824 1           |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>           | 20 mm              |
| Vis de serrage pour plaquette de filetage | 279810 2           |
| Taille de queue                           | 16 mm              |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>      | 16 mm              |
| Sous-plaquette 1,5°                       | 272600 1,5         |
| Longueur totale L                         | 97 mm              |
| Taille plaquette                          | 16 mm              |
| Type d'utilisation                        | droite             |
| Arrosage interne                          | non                |
| Type de produit                           | Porte-outils à vis |

**Accessoires**

|  |             |
|--|-------------|
| Vis de serrage Type 2  | 279810 2    |
| Vis de serrage   | 272500      |
| Vis pour sous-plaquette Type 1   | 279824 1    |
| Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageER/IL<br>Angle d'inclinaison 1,5 degré | 272600 1,5  |
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10        | 674248 TX10 |
| Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm                | 659957 500  |