

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette L: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Classe d'article	21W

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Sous-plaquette 1,5°	272610 1,5
Taille de queue	32 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 2
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	173 mm
Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 2	279810 2
Vis pour sous-plaquette Type 1	279824 1
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 1,5 degré	272610 1,5
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Vis de serrage	272500
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500