

Garant**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 3°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 25/11mm**

Données de commande

N° commande	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Classe d'article	21W

Description

Exécution:**Avec angle d'inclinaison fixe.****Avec arrosage interne.****Utilisation:**

Pour filetages à pas gros M16×2 et M18×2,5.

Description technique

Vis pour plaquette	279810 4
Déport L ₃	7,3 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D _s	20 mm
Angle d'inclinaison	3 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 4	279810 4
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500