

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 0,5°, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 25/11mm

**Données de commande**

N° commande	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Classe d'article	21W

Description

**Exécution:
Avec angle d'inclinaison fixe.**

Description technique

Vis pour plaquette	279810 4
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Déport L_3	7,3 mm
Longueur totale L	100 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D_s	12 mm
Angle d'inclinaison	0,5 degré
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Vis de serrage Type 4

279810 4

Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500