

Garant
Jeu de sous-plaquettes, Type: EL

Données de commande

N° commande	272650 EL
GTIN	4045197371713
Classe d'article	21J

Description
Contenu:

10 pc.: 272610

Réf. -1,5; -0,5; 0; 0,5;

3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Sens de l'usinage	Gauche
Pour dim. plan L	16 mm
Type de produit	Garant sous plaquette

Accessoires

Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 1,5 degré	272610 1,5
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 2,5 degré	272610 2,5

Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 0,5 degré	272610 0,5
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 0 degré	272610 0
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 3,5 degré	272610 3,5
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison -0,5 degré	272610 -0,5
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison -1,5 degré	272610 -1,5
Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 4,5 degré	272610 4,5