

Garant
Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h_5 / largeur gorge w : 32/5,1 mm

Données de commande

N° commande	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Classe d'article	21W

Description
Adapté(s) pour :

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.

Rainurage axial possible: non

Pour \varnothing pièce max.: 120 mm

Largeur b_2 : 4 mm

Hauteur h_1 : 25 mm

Longueur totale L_{tot} : 150 mm

Profondeur gorge max. t_{max} : 60 mm

Description technique

Largeur b_2	4 mm
Largeur de gorge w	5,1 mm
Hauteur de lame h_5	32 mm
Pour \varnothing pièce max.	120 mm
Hauteur h_1	25 mm
Longueur totale L_{tot}	150 mm
Profondeur gorge max. t_{max}	60 mm
Type d'utilisation	neutre

Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage