

**Bloc porte-lames eco, Hauteur de lame / hauteur de corps: 26/20 mm****Données de commande**

N° commande	273651 26/20
GTIN	4045197523853
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

Bloc porte-lames eco avec gicleur à bille réglable spécial pour un arrosage optimal des arêtes – indépendamment de la profondeur d'incision.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Bride de serrage: 279991

Vis de blocage: 279990

Hauteur de lame h_5 : 26 mm

h_4 : 20 mm

h_2 : 11 mm

h_3 : 45 mm

b : 20 mm

b_3 : 43 mm

Description technique

Hauteur de queue h	20 mm
Longueur d'épaulement b	20 mm

Largeur de queue b_3	43 mm
h_2	11 mm
h_3	45 mm
h_4	20 mm
Longueur totale L_{tot}	78 mm
Bride de serrage	279991
Vis de blocage	279990

Accessoires

Vis de blocage	279990
Bride de serrage	279991
Lame HSS Hauteur lame h_5 / largeur gorge $w_{26/3,1}$ mm	273555 26/3,1
Lame HSS Hauteur lame h_5 / largeur gorge $w_{26/4,1}$ mm	273555 26/4,1
Lame HSS Hauteur lame h_5 / largeur gorge $w_{26/5,1}$ mm	273555 26/5,1
Lame HSS Hauteur lame h_5 / largeur gorge $w_{26/2,2}$ mm	273555 26/2,2