



Porte-outils Densimet pour fraises à queue fileté, Ø d = 16 mm, Filetage M × Lges: M8X88



Données de commande

N° commande	301345 M8X88
GTIN	4045197439307
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Antivibratoires.**
- **Tolérance de queue h6.**

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

Arrosage interne: oui

Vibration: amorti

Ø alésage D₁: 8,5 mm

Ø D₂: 14 mm

Long. utile L₁: 40 mm

Description technique

Ø D ₂	14 mm
Long. utile L ₁	40 mm
Filetage M	M8X88
Ø alésage D ₁	8,5 mm
Support	Ø d = 16 mm
Queue Ø d	16 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti

