



## Porte-outils Densimet pour fraises à queue fileté, Ø d = 16 mm, Filetage M × Lges: M8X128



### Données de commande

N° commande	301345 M8X128
GTIN	4045197439314
Classe d'article	31A

### Description

#### Exécution:

- **Antivibratoires.**
- **Tolérance de queue h6.**

#### Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

Arrosage interne: oui

Vibration: amorti

Ø alésage D<sub>1</sub>: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 14 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 80 mm

### Description technique

Filetage M	M8×128
Long. utile L <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	8,5 mm
Support	Ø d = 16 mm
Queue Ø d	16 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti

