



Porte-outils Densimet pour fraises à queue fileté, Ø d = 20 mm, Filetage M × Lges: M10X110



Données de commande

N° commande	301348 M10X110
GTIN	4045197439338
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- **Antivibratoires.**
- **Tolérance de queue h6.**

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

Arrosage interne: oui

Vibration: amorti

Ø alésage D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Long. utile L₁: 60 mm

Description technique

Filetage M	M10X110
Ø D ₂	18 mm
Long. utile L ₁	60 mm
Ø alésage D ₁	10,5 mm
Support	Ø d = 20 mm
Queue Ø d	20 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti

