

**Garant****Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, CU7025, Largeur de gorge w: 4mm**

### Données de commande

N° commande	273736 4
GTIN	4045197579263
Classe d'article	21J

### Description technique

Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Largeur de gorge w	4 mm
Avance f	0,1 - 0,22 mm/tr
Prof. coupe a <sub>p</sub>	0,6 - 1,6 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7025
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		