

Garant**Plaquette pour usinage de gorges Finition, CU7025, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	273720 3
GTIN	4045197579072
Classe d'article	21J

Description technique

Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Largeur de gorge w	3 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7025
Rayon d'angle R	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		