

## Douille de réduction fendue étanche, Ø 32 mm, Ø serrage D1: 25mm



### Données de commande

N° commande	302180 25
GTIN	4019208190969
Classe d'article	33D

### Description

#### Exécution:

Version étanche.

#### Utilisation:

- Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.
- Précision de concentricité  $\pm 5 \mu\text{m}$  (précision du système pour  $3 \times D$ ).
- Précision de concentricité  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

#### Accessoire(s):

Nettoie-cônes cylindriques 343720.

### Description technique

Ø serrage D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D	32 mm
Ø ext.	32 mm
Attribut des noms de produit	Ø 32 mm
Précision de concentricité système	5 $\mu\text{m}$
Type de produit	Douille de réduction

