

**CCMW 09T302, BUX220, Type d'arête de coupe: M****Données de commande**

N° commande	265754 M
GTIN	4045197818041
Classe d'article	22I

**Description****Exécution:**

- **Modèle à usage unique.**
- **Une arête de coupe.**

**Remarque(s):**

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d'angle disponibles sur demande.

Nuance: BUX220

Type d'arête de coupe: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 200 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	BUX220
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Type d'arête de coupe	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	CCMW 09T302
Nombre de changements/dents	1
Attribut des noms de produit	BUX220
Type de produit	Plaquette pour tournage