



## Pompe de graissage sans fil 562 bars, Type: M12GG



### Données de commande

N° commande	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Classe d'article	03L

### Description

**Exécution:**

A remplir avec de la graisse en vrac (jusqu'à 500 ml) ou des cartouches (400 g). **Pour graisses jusqu'à NLGI 3.**

Avec soupape de mise à l'air. Longueur pompe de graissage 355 mm, longueur de tuyau 914 mm, agrafe universelle.

**Livraison:**

Chargeur rapide C12C, tuyau avec raccord universel, mallette de transport.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073814.

### Description technique

Volume de remplissage vrac	500 cm <sup>3</sup>
Longueur flexible	914 mm
Raccord fileté du flexible	M10×1
Capacité de la batterie	4 Ah
Tension de la batterie	12 V
Pour taille de cartouche	400 g
Ø tuyau	13 mm

Longueur	355 mm
Référence fabricant	M12GG
Cartouche correspondante	083590
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Type de produit	Pompes de graissage

---

## Accessoires

Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
--	-------------