

**Clés mixtes, chromé, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	GG6037 17
GTIN	4069515050647
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

5 clés mixtes 613950 17.

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur mâchoires max. h1	8 mm
Longueur de clé L	210 mm
Ouverture	17 mm
Hauteur de bague maximale h _{2 max}	13 mm
Norme	ISO 7738
Norme	ISO 3318
Norme	DIN 3113 A
Position de l'œil	15 degré

Fiche technique

Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés
USP1	5 clés mixtes

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6037 17