

**Garant**
**WCHX 060204, Type: ALU**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 268482 ALU    |
| GTIN             | 4045197470584 |
| Classe d'article | 21K           |

## Description

### Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463 – 268468, réf. 11.

Pour Ø d'outil  $D_c$ : 11 mm

Nuance: HU70AL

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 300 - 600 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 180 m/min

## Description technique

|   |                 |
|---|-----------------|
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm          |
| Application principale                        | N               |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 300 - 600 m/min |
| Application secondaire                        | K               |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire | 180 m/min       |
| Type  | ALU             |
| Nuance  | HU70AL          |
| Type d'outils                                 | Carbure         |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Code ISO plaquette            | WCHX 060204             |
| Nombre de changements/dents   | 3                       |
| Pour Ø d'outil D <sub>c</sub> | 11 mm                   |
| Type de produit               | Plaquette pour tournage |