



## Pompe à pousser professionnelle avec agrafe, Contenu: 60ml



### Données de commande

N° commande	083557 60
GTIN	4024937600290
Classe d'article	08H

### Description

#### Exécution:

Pompes haute pression galvanisées de haute qualité, **100% étanches.**

Domaine d'utilisation: réduction de la lubrification nécessaire sur les véhicules et les machines.

Pour un transport propre dans les coffres à outils ou dans le compartiment de rangement d'outils dans les véhicules ou les machines. Débit: max. 0,3 cm<sup>3</sup>/course. Pression: max. 250 bars.

conviennent pour les graisses de consistance moyenne (classe 2) et les huiles à forte viscosité.

### Description technique

Contenu	60 ml
Type d'agrafe	Universel
Ø pompe	30,5 mm
Longueur totale	170 mm
Pression de service	250 bar
Matériau récipient	Acier bruni

Type de produit

Pompes de graissage