

HAINBUCH**Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 80, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 18mm**

Données de commande

N° commande	329944 18
GTIN	2050001923554
Classe d'article	33H

Description

Exécution:

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Avec rainures transversales et longitudinales.

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	18 mm
Dureté	60 HR

Surface de serrage	Rainures transversales et longitudinales
Profil	rond
Longueur L	53 mm
Support	SA 80
Type de produit	Tête de serrage