



## Touret à meuler double DS, 400 V, Type: DS04/150



### Données de commande

N° commande	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Classe d'article	03S

### Description

#### Exécution:

Le moteur **extrêmement silencieux** garantit une longue durée de vie, même en **fonctionnement permanent. Livrés sans meules.**

Avec arbre  $\varnothing$  25,4 mm.

Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d'établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

#### Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Puissance absorbée: 250 W

Vitesse de rotation max.: 2900 min<sup>-1</sup>

$\varnothing$  meule D: 150 mm

Largeur meule T: 25 mm

$\varnothing$  alésage meule H: 25,4 mm

Poids: 14 kg

### Description technique

Vitesse de rotation max.	2900 min <sup>-1</sup>
Poids	14 kg
Puissance absorbée	250 W
Référence fabricant	DS04/150

Largeur meule T	25 mm
Ø alésage meule H	25,4 mm
Ø meule D	150 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Tourets à meuler doubles

## Accessoires

Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596100 EK80
Support machine Pour machines DS04	077513 DS04
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC46	596100 SC46
Meule de touret D×T×H (mm) Type C800	596100 C800
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596100 SC80
Table de travail à droite Type AT1	077525 AT1
Ecran de protection pour 077502 Type DS1	077509 DS1
Table de travail, à gauche Type AT1	077519 AT1