



## Mandrin court Type A, HSK-A 63, Plage de serrage: 0,3-8mm



### Données de commande

N° commande	307730 0,3-8
GTIN	2050001690012
Classe d'article	33W

### Description

#### Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

#### Livraison:

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

#### Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

### Description technique

Clé de serrage de rechange 627425	SW 4
Plage de serrage	0,3 - 8 mm
Type	standard
Longueur de col cote A	96 mm
Ø ext. D	36 mm
Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Forme	A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 30 μm
Couple de serrage maximal M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

---

## Accessoires

Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 4 mm	627481 4
---	----------