

**Douille de réduction, Ø de queue d: 40/18mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 319426 40/18  |
| GTIN             | 4045197586810 |
| Classe d'article | 32V           |

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Exécution                | Trou long            |
| Ø serrage d <sub>2</sub> | 18 mm                |
| Ø d <sub>4</sub>         | 44 mm                |
| Queue Ø d <sub>1</sub>   | 40 mm                |
| l <sub>2</sub>           | 5 mm                 |
| l <sub>1</sub>           | 58 mm                |
| Type de produit          | Douille de réduction |

