



Faux plateau brut pour mandrin, Ø ext. D: 92 mm



Données de commande

N° commande	317000 92
GTIN	4019208002941
Classe d'article	33R

Description

Exécution:

Proprement coulés, non usinés, sablés, surépaisseur importante.

Utilisation:

Fixation des **mandrins de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 sur broches DIN 800**. Le faux plateau doit être usiné et ajusté du côté machine et mandrin.

Matière(s):

Fonte grise

Adapté(s) pour :

Mandrins 3 mors 310100; 310500, mandrins 4 mors **312000; 312500** et mandrins combinés **315630**.

Pour Ø mandrin: 80 mm

Ø moyeu d_2 : 56 mm

Ø alésage d_3 : 20 mm

Hauteur h_1 : 47 mm

Epaiss. faux plat. h_2 : 15 mm

Description technique

Ø alésage d_3	20 mm
-----------------	-------

Ø ext. D	92 mm
Pour Ø mandrin	80 mm
Ø moyeu d ₂	56 mm
Hauteur h ₁	47 mm
Epaiss. faux plat. h ₂	15 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour