



## Mandrin court Type A, HSK-A 100, Plage de serrage: 0,5-13mm



### Données de commande

N° commande	307760 0,5-13
GTIN	2050001690043
Classe d'article	33W

### Description

#### Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

#### Livraison:

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

#### Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

### Description technique

Type	standard
Longueur de col cote A	111 mm
Clé de serrage de rechange 627425	SW 6
Plage de serrage	0,5 - 13 mm
Ø ext. D	50 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Norme de porte-outils	DIN 69893-1
Forme	A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 30 μm
Couple de serrage maximal M <sub>d,max</sub>	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage

---

## Accessoires

Clé 6 pans, avec poignée en T 6 pans 6 mm	627481 6
---	----------