

**Douille de réduction, Ø de queue d: 40/25mm****Données de commande**

N° commande	319426 40/25
GTIN	4045197586834
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

Exécution	Trou long
Queue Ø d ₁	40 mm
Ø d ₄	44 mm
l ₁	58 mm
l ₂	5 mm
Ø serrage d ₂	25 mm
Type de produit	Douille de réduction

