

**Mandrin à pince ER VARIA, V4, pour taille de pinces de serrage ER: 20****Données de commande**

N° commande	319803 20
GTIN	4045197317575
Classe d'article	33E

Description**Avantage(s):**

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré-réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Longueur de col cote A: 25 mm

Ø ext. D: 34 mm

Description technique

Pour pinces ER	20
Longueur de col cote A	25 mm
Ø ext. D	34 mm

Support	V4
Type de produit	Mandrins à pinces