



Mandrin de perçage, VDI 20, Plage de serrage: 1-13mm



Données de commande

N° commande	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

- Arrosage central par le trou d'indexage.
- Pression maximale du liquide de refroidissement: 50 bars.

Utilisation:

Sur tours CN et centres d'usinage.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Remarque(s):

Pression du liquide de refroidissement nécessaire au moins 4 bars.

Description technique

Longueur col l_1	81 mm
Clé de serrage	6 pans
Ø ext. mandrin d_1	43 mm
Plage de serrage	1 - 13 mm
Taille VDI	VDI 20
Code couleur queue VDI	VDI 20
Type de produit	Mandrins courts VDI

