

**Mandrin à pince ER VARIA, V3, pour taille de pinces de serrage ER: 25****Données de commande**

N° commande	319801 25
GTIN	4045197317544
Classe d'article	33E

Description**Avantage(s):**

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Longueur de col cote A: 30 mm

Ø ext. D: 42 mm

Description technique

Pour pinces ER	25
Longueur de col cote A	30 mm
Ø ext. D	42 mm

Support	V3
Type de produit	Mandrins à pinces