

**EWS**
**Mandrin à pince ER VARIA, V3, pour taille de pinces de serrage ER: 32**

**Données de commande**

N° commande	319801 32
GTIN	4045197317551
Classe d'article	33E

**Description**
**Avantage(s):**

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

**Utilisation:**

Principalement pour le perçage et le centrage.

**Remarque(s):**

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Longueur de col cote A: 63 mm

Ø ext. D: 50 mm

**Description technique**

Pour pinces ER	32
Longueur de col cote A	63 mm
Ø ext. D	50 mm

Support

V3

Type de produit

Mandrins à pinces