



Porte-pinces ER Forme E4, VDI 30, Pour pinces ER: 25 ER



Données de commande

N° commande	319650 25
GTIN	4045197191465
Classe d'article	32V

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: E

Code couleur queue VDI: VDI 30

Pinces de serrage adaptées: 430 E (ER 25)

Capacité d_2 : 1 - 16 mm

d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Description technique

l_9	57 mm
l_8	45 mm
d_{10}	42 mm
l_3	22 mm
Pour pinces ER	25
d_6	68 mm

Pinces de serrage adaptées	430 E (ER 25)
Capacité d ₂	1 - 16 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 30
Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-outils VDI