



Marteau perforateur sans fil, Type: M12CH4



Données de commande

N° commande	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- **Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant.**
- **Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.**

Marteau perforateur sans fil, avec batterie Li-Ion Red 12 V / 4,0 Ah avec moteur EC sans balais POWERSTATE, optimisé pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de Ø 4 – 10 mm. Composants électroniques Redlink – Protection contre la surcharge pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Avantage(s):

Moteur sans balais POWERSTATE™.

Livraison:

Avec chargeur rapide, 2 x batteries 18 V, HD-Box.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	13 mm
Poids	1,9 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Référence fabricant	M12CH-402X
Tension de la batterie	12 V
Nombre de coups max.	6575 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	4,4 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Forme du porte-outils	SDS-plus
Capacité de la batterie	4 Ah
Energie de frappe	1,1 J
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Plage de vitesses de rotation	0 - 900 min ⁻¹
Queue	SDS Plus
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Pierre
pour matériau	Béton
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 10 mm	787060 10
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC

Jeu de forets à embout multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) Ø foret 4-10 mm	787057 4-10
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Jeu de forets multi-usages en carbure Ø foret 4-10 mm	787050 4-10
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 12 mm	787060 12
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus Ø foret 8 mm	787060 8
Jeu de forets multi-usages en carbure longs Ø foret 6-12 mm	787055 6-12