

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, double, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 20 mm



Données de commande

N° commande	318868 20
GTIN	2050001672612
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 100 mm

Longueur de serrage L_1 : 75 mm

B: 30 mm

\varnothing ext. D: 80 mm

Description technique

Longueur de serrage L_1	75 mm
Longueur de col cote A	100 mm
B	30 mm
Pour carré porte-outils	20 mm
\varnothing ext. D	80 mm
Support	PSC 63

Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils