

SWISS TOOLS

Porte-outils pour barres d'alésage, HSK-T 40, Ø serrage D1: 10mm**Données de commande**

N° commande	318829 10
GTIN	2050001715630
Classe d'article	36D

Description**Utilisation:**

Pour le montage de barres d'alésage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Description technique

L ₁	35 mm
Ø serrage D ₁	10 mm
Longueur de col cote A	55 mm
Ø ext. D	34 mm
Support	HSK-T 40
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon