

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, double, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25 mm



Données de commande

N° commande	318868 25
GTIN	2050001672629
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 130 mm

Longueur de serrage L_1 : 102 mm

B: 40 mm

\varnothing ext. D: 102 mm

Description technique

Longueur de serrage L_1	102 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
B	40 mm
\varnothing ext. D	102 mm
Support	PSC 63

Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils