


SWISS TOOLS

**Porte-outils pour barres d'alésage, HSK-T 40, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	318829 12
GTIN	2050001714299
Classe d'article	36D

**Description****Utilisation:**

Pour le montage de barres d'alésage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	12 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Longueur de col cote A	55 mm
Ø ext. D	36 mm
Support	HSK-T 40
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon