

SWISS TOOLS

**Porte-outils pour barres d'alésage, PSC 40, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	318886 20
GTIN	2050001714640
Classe d'article	36D

**Description****Utilisation:**

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de barres d'alésage.

**Remarque(s):**

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Ø ext. D	44 mm
Support	PSC 40
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

