

SWISS TOOLS

Porte-lames de tronçonnage radial, HSK-T 40, pour hauteur de lame H: 26 mm**Données de commande**

N° commande	318839 26
GTIN	2050001714732
Classe d'article	36D

Description**Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Longueur de col cote A: 75 mm

L₁: 75 mm

Ø ext. D: 100 mm

Description technique

pour hauteur de lame H	26 mm
Longueur de col cote A	75 mm
L ₁	75 mm
Ø ext. D	100 mm

Support	HSK-T 40
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui