

SWISS TOOLS

Porte-lames de tronçonnage radial, HSK-T 63, pour hauteur de lame H: 32 mm



Données de commande

N° commande	318842 32
GTIN	2050001672803
Classe d'article	36D

Description

Utilisation:

Pour le montage de lames de rainurage.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Longueur de col cote A: 80 mm

L₁: 80 mm

Ø ext. D: 100 mm

Description technique

Longueur de col cote A	80 mm
pour hauteur de lame H	32 mm
L ₁	80 mm
Ø ext. D	100 mm

Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui