

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, simple, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm**Données de commande**

N° commande	318860 25
GTIN	2050001673404
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

B	40 mm
Longueur de serrage L ₁	102 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
Ø ext. D	102 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

