

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, double, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 20 mm**Données de commande**

N° commande	318811 20
GTIN	2050001673107
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 90 mm

Longueur de serrage L₁: 45 mm

B: 30 mm

Ø ext. D: 80 mm

Description technique

Longueur de col cote A	90 mm
Pour carré porte-outils	20 mm
B	30 mm
Longueur de serrage L ₁	45 mm
Ø ext. D	80 mm
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3

Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils