

SWISS TOOLS

**Porte-outils axial, simple, à gauche, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm****Données de commande**

N° commande	318864 25
GTIN	2050001673428
Classe d'article	36D

**Description****Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

**Utilisation:**

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

**Remarque(s):**

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Longueur de col cote A	130 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
Longueur de serrage L <sub>1</sub>	102 mm
B	40 mm
Ø ext. D	102 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

