

HAINBUCH**Tête de serrage douce, Top 65, Ø alésage initial: 5mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 329976 5 |
| GTIN | 2050001928405 |
| Classe d'article | 33H |

Description

Exécution:

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Douce (dureté réduite de 40 HRC dans l'alésage) pour auto-alésage.

Avantage(s):

- **Force de serrage supérieure de 25% à celle des têtes de serrage RD.**
- **Aucun décalage de rayon entre la tête de serrage et le logement du système de serrage, donc parfaitement étanche aux poussières.**
- **Rigidité exceptionnelle grâce au large appui sur toute la surface des segments de serrage.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Recommandation(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Remarque(s):

Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ø alésage initial | 5 mm |
| Profil | Hexagonal |
| Dureté | 60 HR |
| Longueur L | 49 mm |
| Support | Top 65 |
| Type de produit | Tête de serrage |